

# holluco San F3 Sensitive

## Oblast použití

- Určení:** průběžné čištění
- Povrch:** všechny povrchy odolné vůči kyselinám v sanitární oblasti, jako například: armatury, dřezy, dlaždice, obklady stěn a podlah, sklo, plasty, nerezová ocel, chrom, porcelán atd.
- Poznámka:** nevhodné pro materiály citlivé na kyseliny, jako jsou: mramor, teraco nebo hliník.



Kód č. 5586

karton

6 x 1 L

Kód č. 5585

kanystr

10 L

## Znečištění



**pH = 3**

v koncentrátu

## Vlastnosti

- Silně pěnivý, nevhodný do strojů
- Zanechává osvěžující vůni

## Výhody

- Max. ochrana materiálů z plastů (žádné popraskání) a armatur (obsahuje inhibitory koroze)
- Perlový efekt – po opláchnutí vodou způsobí lesk beze šmouh

## Udržitelnost a ekologie



EU-Ecolabel



Österreichisches Umweltzeichen

Udržitelnost formuje vše, na co myslíme a co děláme, o čemž svědčí certifikace ISO 14001 a EMAS. Také při výrobě produktu věnujeme pečlivou pozornost ohledu na životní prostředí a zdroje: od výběru surovin, výrobu a dodání produktu až po sběr prázdných obalů a jejich recyklaci. Hollu obaly, skládající se z PE a lepenky, lze vyprázdněné také úplně zlikvidovat na příslušných odpadových sběrných místech. Podporujeme naše zákazníky školením o udržitelnosti, návody na postupy čištění a inovacemi v technologiích dávkování.

## Doporučení



Čištění toalet, van a umyvadel: několikrát postříkejte, nechte působit a dobře opláchněte vodou

Čištění armatur: čistič nikdy nestříkejte přímo na armatury, ale spíše na hadřík a pomocí něho armatury otřete, opláchněte vodou.

Větší plochy: (savé povrchy a spáry: oblast nejprve navlhčete), poté naneste čisticí roztok. Nechte působit, vydrhněte a opláchněte vodou.

Používejte za studena do max. 30 ° C.

### Návod k použití

Nepoužívejte na horké materiály, nemíchejte s produkty obsahujícími chlór! V případě pochybností o odolnosti vůči kyselinám vyzkoušejte na skrytém místě.

### Dávkování

v ml/10 l roztoku:

WC a pisoáry: neředěné

Obklady a podlahové povrchy: cca 40 - 60 ml

### Kompatibilní se systémem



hollutech dávkovací zařízení

### Skladování

Produkt skladovat při teplotách od 4 °C do +40 °C.

Text tohoto produktového listu odpovídá aktuálnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností a měl by být vámi používán podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení. Při nedodržení pracovních metod, nezohlednění materiálových vlastností a chybné aplikaci produktů neneseme právní odpovědnost!