

hollueco Čistič údržby Feinstein

Oblast použití

- Určení:** Denní manuální, nebo strojové čištění
- Povrch:** Všechny povrchy odolné proti vodě a zásadám, zejména pórovité povrchy, jako je glazovaná porcelánová kamenina (např. bezpečnostní dlaždice), keramické dlaždice všeho druhu, cotto, cementový slínek, nástřiky, podlahy z epoxidové pryskyřice, atd.
- Poznámka:** Nevhodné pro neošetřené dřevěné a korkové povrchy.



Kód č. 2757 karton 6 x 1 L
Kód č. 2758 kanystr 10 L

Znečištění



pH = 11
v koncentrátu

Vlastnosti

- Proniká do pórů, rychle a důkladně uvolňuje nečistoty
- Nízká pěnovost, vhodný pro strojové čištění

Výhody

- Speciálně vyvinuto pro porézní povrchy
- Nízké dávkování
- Vynikající schopnost rozpouštět oleje a tuky i v náročných podmínkách

Udržitelnost a ekologie



EU-Ecolabel



Österreichisches Umweltzeichen

Udržitelnost formuje vše, na co myslíme a co děláme, o čemž svědčí certifikace ISO 14001 a EMAS. Také při výrobě produktu věnujeme pečlivou pozornost ohledu na životní prostředí a zdroje: od výběru surovin, výrobu a dodání produktu až po sběr prázdných obalů a jejich recyklaci. Hollu obaly, skládající se z PE a lepenky, lze vyprázdněné také úplně zlikvidovat na příslušných odpadových sběrných místech. Podporujeme naše zákazníky školením o udržitelnosti, návody na postupy čištění a inovacemi v technologiích dávkování.

Doporučení



Čistící roztok lze nanášet ručně ve dvoustupňovém procesu mokrého stírání, nebo pomocí automatické stroje, nebo jednokotoučového stroje, (a vodního vysavače), nečistoty na povrchu jsou absorbovány po třech minutách expozice.

Příklady: Obrázky aplikací: Cotto (1); Porcelánové kameniny (2), slínková cihla (3)



Návod k použití

Po čištění vždy vyprázdněte nádržku na čistou vodu. Nádrž na špinavou čisticího stroje a opláchněte vodou, aby se zabránilo usazeninám a tvorbě biofilmů!

Dávkování

v ml/10 l roztoku podle stupně znečištění

Normální znečištění: 20 – 50 ml / strojní 50 ml

Silné znečištění: 50 – 100 ml

Kompatibilní se systémem



Čistící stroje



hollutech dávkovací zařízení

Skladování

Produkt lze skladovat při teplotách od 4 ° C do +40 ° C.

Text produktového listu odpovídá aktuálnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností a měl by být používán podle uvedených informací a doporučení. Při nedodržení pracovních metod, nezohlednění materiálových vlastností a chybné aplikaci produktů neneseme právní odpovědnost!

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com
hollu Italien Srl | 39049 Laives | Via Rio Vallarsa 6 | Tel. +39 0471 950177 | info@hollu.it

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 07/2021

so geht sauber. 